


Actionare oscilanta DSM-63-270-CC-FW-A-B

Cod: 552082

FESTO

cu arbore cu flansa, amortizoare la ambele capete si inel magnetic.



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
marime de fabricatie	63
unghi de amortizare	17,5 deg
Domeniu de ajustare a unghiului de oscilatie	0 ... 240 deg
Unghi de oscilatie	0 ... 240 deg
Amortizare	CC: Amortizor de soc la ambele capete
pozitie instalare	Oricare
Ajustare fina	-3 deg
Mod de functionare	cu actiune dubla
Structura constructiva	aripa oscilanta
Detectarea pozitiei	pentru senzori de proximitate
Presiune de operare Mpa	0,15 ... 1 MPa
presiune de operare	1,5 ... 10 bar
Frecventa maxima de rotire la 0,6 MPa (6 bari, 87 psi)	0,6 Hz
mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7::-]
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	0 - Fara rezistenta la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura mediului	-10 ... 60 °C
Fora axiala maxima	500 N
Fora radiala maxima	500 N
Cuplu teoretic la 0,6 MPa (6 bari, 87 psi)	40 Nm
Moment de inertie admisibil	0,5 kgm ²
Greutate produs	5.400 g
tip fixare	cu filet interior
Conexiune pneumatica	G1/4
Indicatie material	conform RoHS
Materialul arborelui de anternare	otel nichelat
Materialul etansarilor	TPE-U(PU)
Materialul carcasei	Aliaj de aluminiu forjat