

# conexiune bus CECX-F-PB-S-V0


Cod: 552102

Produs in retragere de pe piata

pentru CECX si CMXR.

Modelul urmeaza a fi scos din fabricatie. Este disponibil pana in 2017. Vezi Support Portal pentru produse alternative.

FESTO



## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
clasa de rezistenta la coroziune KBK	0
aprobare	c UL us - Listed (OL)
indicatie material	contine substante cu LABS conform RoHS
consum curent 5 V	1,4 W
temperatura mediului	5 ... 55 °C
temperatura de depozitare	-40 ... 70 °C
umiditatea relativa a aerului	10 - 95 %
tip de protectie	IP20
clasa de protectie	III
greutate produs	140 g
Test pentru insensibilitatea la vibratie	EN 60068-2-6-FC 5 - 9 Hz 3,5 mm 9 - 150 Hz 1g
Test pentru insensibilitatea la soc	EN 60068-2-27 EA 15 g, 11 ms (half sine)
Status afisaje	LED (status) LED rosu = eroare bus
interfata fieldbus	Profibus-Slave DP-V0
interfata fieldbus, tehnologie de conectare	bucsa Sub-D cu 9 poli
interfata fieldbus, rata transmitere	9,6 kBit/s pana la 12 MBit/s
interfata fieldbus, izolatie electrica	da
Simbol CE (vezi declaratia de conformitate)	conform directivei europene EMV