

Cablu NESC-C-D1-10-C1

Cod: 552105

Produs in retragere de pe piata

pentru unitate de operare CDSA

Modelul urmeaza a fi scos din fabricatie. Este disponibil pana in 2017. Vezi Support Portal pentru produse alternative.

FESTO



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Caracteristica cablu	pentru aplicatii statice
clasa de rezistenta la coroziune KBK	0
tip de protectie	IP65
temperatura ambientala la montarea cablurilor mobile	-40 ... 70 °C
temperatura mediului	-40 ... 70 °C
lungimea cablului	10 m
interfata cablului	stecher 17 pin RJ45 Rigleta cu 11 buca
tip fixare	cu conector la capat
culoare invelis cablu	rosu
indicatie material	conform RoHS
informatii referitoare la material pentru invelis de cablu	TPE-U(PUR)