

Cilindru rotund DGS-25- -S2-S6

Cod: 552393


Produs in retragere de pe piata

FESTO

Varianta fara amortizare la capat de cursa.

Acest produs este disponibil doar din Festo Brazilia.

Modelul urmeaza a fi scos din fabricatie. Este disponibil pana in 2016. Vezi Support Portal pentru produse alternative.



Reprezentare

Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
cursa	1 ... 500 mm
diametru piston	25 mm
amortizare	nu amortizare
structura constructiva	piston tija de piston
recunoasterea pozitiei	fara
variante	Tija piston, bilaterala Garnituri rezistente la caldura, max.120°C
presiune de operare	1 ... 12 bar
modul de functionare	cu actiune dubla
mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Indicatie pentru mediul de lucru si cel de pilotare	functionare posibila cu ungere (necesara pentru alte operatii)
clasa de rezistenta la corozieune KBK	2
temperatura mediului	-20 ... 120 °C
forta teoretica la 6 bar, revenire	247 N
forta teoretica la 6 bar, inaintare	247 N
racord pneumatic	G1/8
informatii referitoare la material pentru capac	otel zincat
informatii referitoare la material pentru etansari	FPM
informatii referitoare la material pentru tija de piston	Otel imbunatatit
informatii referitoare la material pentru teava de cilindru	otel inalt aliat