



Regulator de presiune LR-1/8-F

Cod: 552420

FESTO

Fara manometru, pentru montare pe panou, presiunea de lucru
pana la 12 bar.



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Blocare regulator	Buton rotativ cu opritor
pozitie instalare	Oricare
Structura constructiva	regulator cu membrana cu alimentare continua de aer comprimat
Funcctie de regulator	Presiune de iesire constanta cu compensare a presiunii initiale cu aerisire secundara
Afisarea presiunii	Pentru filet G1/8
Domeniu reglare presiune	0,5 ... 12 bar
presiune de intrare 1	1 ... 20 bar
Histerezis presiune maxima	0,2 bar
Debit nominal	420 l/min
mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7::-]
Indicatie pentru mediul de lucru si cel de pilotare	functionare cu lubrifiere posibila (necesara pentru alte operatii)
Clasa de rezistenta la corozione KBK	1 - Rezistenta redusa la corozione
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura de depozitare	-10 ... 80 °C
Temperatura medie	-10 ... 80 °C
Temperatura mediului	-10 ... 80 °C
Greutate produs	120 g
tip fixare	Montare pe panou frontal cu accesorii
Conexiune pneumatica 1	G1/8
Conexiune pneumatica 2	G1/8
Materialul etansarilor	NBR
Materialul carcasei	Aliaj de cupru