



# Amortizor de zgomot U-1/2-BR

Cod: 552422

FESTO

pentru reducerea zgomotului si evitarea contaminarii la porturile de exhaustare a componentelor pneumatice.



## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
pozitie instalare	Oricare
Presiune de operare Mpa	0 ... 1 MPa
presiune de operare	0 ... 10 bar
directie de curgere catre atmosfera	10.600 l/min
mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Indicatie pentru mediul de lucru si cel de pilotare	functionare cu lubrifiere posibila (necesara pentru alte operatii)
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Nivel presiune zgomot	80 dB(A)
Temperatura mediului	-10 ... 70 °C
Greutate produs	75 g
Conexiune pneumatica	G1/2
Materialul insertiei amortizorului	PE
Materialul carcasei	Aluminiu turnat sub presiune