


# Regleta de conectare VABM-C7-12P-G18-8

Cod: 552658

FESTO

pentru ventil VOVG, cu pilotare auxiliara interna.



## Fisa tehnica

| Caracteristica                       | valoare                              |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Numarul maxim de pozitii de ventile  | 8                                    |
| Clasa de rezistenta la coroziune KBK | 2 - Rezistenta moderata la coroziune |
| Conformitatea PWIS                   | VDMA24364-B2-L                       |
| Greutate produs                      | 210 g                                |
| Conexiune pneumatica 1               | G1/8                                 |
| Conexiune pneumatica 3               | G1/8                                 |
| Indicatie material                   | conform RoHS                         |
| Materialul placii de baza            | Aliaj de aluminiu forjat             |