

# Regleta de conectare VABM-C7-12G-G18-2

Cod: 552661

FESTO

pentru ventil VOVG, cu pilotare auxiliara externa.



## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Numarul maxim de pozitii de ventile	2
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Rezistenta moderata la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B2-L
Greutate produs	84 g
Racord aer de comanda 12	M3
Conexiune pneumatica 1	G1/8
Conexiune pneumatica 3	G1/8
Indicatie material	conform RoHS
Materialul placii de baza	Aliaj de aluminiu forjat