


# Cablu fibra optica SOOC-DS-M-A11-2-R25

Cod: 552810

FESTO

adecvat pentru unitati cu fibre optice SOE4.



## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Indicatie material	contine substante cu PWIS
Metode de masurare	Senzor reflex
diametru minim obiect	0,15 mm
Cablu din fibra optica - caracteristici speciale	Serii
Raza de actiune	130 mm
Temperatura mediului	-55 ... 70 °C
dimensiune cap	Dreptunghi 19x25x6 mm
Lungime cablu fibra optica	2 m
Raza minima de incovoiere	25 mm
diametru exterior	2,2 mm
Materialul carcasei	Alama nichelat
Materialul fibrei optice	PE
Tip de protectie	IP66
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	1 - Rezistenta redusa la coroziune