


Cablu fibra optica SOOC-TB-M4-1-R25-S4

Cod: 552815

FESTO

adecvat pentru unitati cu fibre optice SOE4.



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Indicatie material	contine substante cu PWIS
Metode de masurare	bariera luminoasa
diametru minim obiect	0,35 mm
Cablu din fibra optica - caracteristici speciale	standard
Raza de actiune	400 mm
Temperatura mediului	-55 ... 70 °C
dimensiune cap	M4
Lungime cablu fibra optica	1 m
Lungime carcasa	40 mm
Raza minima de incovoiere	25 mm
Cuplu de strangere maxim	2 Nm
diametru exterior	2,2 mm
Materialul carcasei	otel inoxidabil aliaj inalt
Materialul fibrei optice	PE
Tip de protectie	IP66
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	1 - Rezistenta redusa la coroziune