

Conductor lumina SOOC-TB-P-M3-2-R10-S4

Cod: 552820

FESTO

potrivit pentru unitati cu fibre optice SOE4.



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
indicatie material	contine substante cu LABS
procesul de masurare	bariera luminoasa
diametru minim obiect	0,05 mm
cablu din fibra optica - caracteristici speciale	precizie
raza de actiune	30 mm
temperatura mediului	-55 ... 70 °C
dimensiune cap	M3
lungime cablu fibra optica	2 m
lungime carcasa	40 mm
raza min. de curbura	10 mm
cuplul maxim de pornire	1 Nm
diametru exterior	1 mm
informatii referitoare la material pentru carcasa	otel inoxidabil inalt aliat
Informatie material fibra optica	PE
tip de protectie	IP66
clasa de rezistenta la coroziune KBK	1