

Cablu fibra optica SOOC-TB-P-M3-1-R10-S4

Cod: 552822

Produsul urmeaza a fi scos din fabricatie

[adecvat pentru unitati cu fibre optice SOE4.](#)

Modelul urmeaza a fi scos din fabricatie. Este disponibil pana in 2022. Vezi Support Portal pentru produse alternative.

FESTO



Fisa tehnica

| Caracteristica | valoare |
|--|------------------------------------|
| Indicatie material | conform RoHS |
| Metode de masurare | bariera luminoasa |
| diametru minim obiect | 0,05 mm |
| Cablu din fibra optica - caracteristici speciale | precizie |
| Raza de actiune | 30 mm |
| Temperatura mediului | -55 ... 70 °C |
| dimensiune cap | M3 |
| Lungime cablu fibra optica | 1 m |
| Lungime carcasa | 40 mm |
| Raza minima de incovoiere | 10 mm |
| Cuplu de strangere maxim | 1 Nm |
| diametru exterior | 1 mm |
| Materialul carcasei | otel inoxidabil aliaj inalt |
| Materialul fibrei optice | PE |
| Tip de protectie | IP66 |
| Clasa de rezistenta la coroziune KBK | 1 - Rezistenta redusa la coroziune |
| Conformitatea PWIS | VDMA24364-zona III |