


# Conductor lumina SOOC-TB-M4-2-R25-T1

Cod: 552826

FESTO

potrivit pentru unitati cu fibre optice SOE4.



## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
indicatie material	contine substante cu LABS
procesul de masurare	bariera luminoasa
diametru minim obiect	0,35 mm
cablu din fibra optica - caracteristici speciale	temperatura ridicata
raza de actiune	400 mm
temperatura mediului	-55 ... 115 °C
dimensiune cap	M4
lungime cablu fibra optica	2 m
raza min. de curbura	25 mm
cuplul maxim de pornire	2 Nm
diametru exterior	2,2 mm
informatii referitoare la material pentru carcasa	otel inoxidabil inalt aliat
Informatie material fibra optica	PE
tip de protectie	IP66
clasa de rezistenta la coroziune KBK	1