

Cablu fibra optica SOOC-TB-M-A5-2-R25


Cod: 552827

Produsul urmeaza a fi scos din fabricatie

[adecvat pentru unitati cu fibre optice SOE4.](#)

Modelul urmeaza a fi scos din fabricatie. Este disponibil pana in 2022. [Vezi Support Portal pentru produse alternative.](#)

FESTO



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Indicatie material	conform RoHS
Metode de masurare	bariera luminoasa
diametru minim obiect	0,1 mm
Cablu din fibra optica - caracteristici speciale	Serii
Raza de actiune	250 mm
Temperatura mediului	-55 ... 70 °C
dimensiune cap	Dreptunghi 10x10x5 mm
Lungime cablu fibra optica	2 m
Raza minima de incovoiere	25 mm
diametru exterior	2,2 mm
Materialul carcasei	Alama nichelata
Materialul fibrei optice	PE
Tip de protectie	IP66
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	1 - Rezistenta redusa la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-zona III