


Cablu fibra optica SOOC-TB-P-C5-2-R10

Cod: 552828

FESTO

adecvat pentru unitati cu fibre optice SOE4.



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Indicatie material	conform RoHS
Metode de masurare	Bariera luminoasa tip furca
diametru minim obiect	0,2 mm
Cablu din fibra optica - caracteristici speciale	Bariera luminoasa tip furca
Raza de actiune	5 mm
Temperatura mediului	-55 ... 70 °C
dimensiune cap	Dreptunghi 41x15x7 mm Cavitate furca 5x29 mm
Lungime cablu fibra optica	2 m
Raza minima de incovoiere	10 mm
diametru exterior	1,25 mm
Materialul carcasei	ABS
Materialul fibrei optice	PE
Tip de protectie	IP66
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	1 - Rezistenta redusa la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-zona III