


# Lentile de conversie SASF-L1-LD-M2

Cod: 552829

FESTO

pentru cresterea intervalului de lucru.



## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	1 - Rezistenta redusa la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B2-L
Tip de protectie	IP66
Temperatura mediului	-30 ... 150 °C
Cuplu de pornire	-0,2 ... 0,6 Nm
Greutate produs	0,5 g
Funcție de element lentila	Arie de lucru crescatoare Factor 4 - in functie de cablul de fibra optica
Materialul carcasei	Alama nichelat