


Lentile de conversie SASF-L1-LS2-M4

Cod: 552831

FESTO

pentru concentrarea spotului luminos.



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	1 - Rezistenta redusa la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B2-L
Tip de protectie	IP66
Temperatura mediului	-30 ... 150 °C
Cuplu de pornire	-0,2 ... 0,6 Nm
Greutate produs	0,7 g
Funcție de element lentila	Concentrare diametru spot luminos 0,7 mm la distanta de 10 mm In functie de cablul optic
Materialul carcasei	Aluminiu eloxat