

Cablu fibra optica SOOC-DS-M6-1-R25-S4

Cod: 552839

Produsul urmeaza a fi scos din fabricatie

[adecvat pentru unitati cu fibre optice SOE4.](#)

[Modelul urmeaza a fi scos din fabricatie. Este disponibil pana in 2022. Vezi Support Portal pentru produse alternative.](#)

FESTO



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Indicatie material	conform RoHS
Metode de masurare	Senzor reflex
diametru minim obiect	0,1 mm
Cablu din fibra optica - caracteristici speciale	standard
Raza de actiune	140 mm
Temperatura mediului	-55 ... 70 °C
dimensiune cap	M6
Lungime cablu fibra optica	1 m
Lungime carcasa	40 mm
Raza minima de incovoiere	25 mm
Cuplu de strangere maxim	3 Nm
diametru exterior	2,2 mm
Materialul carcasei	otel inoxidabil aliaj inalt
Materialul fibrei optice	PE
Tip de protectie	IP66
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	1 - Rezistenta redusa la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-zona III