

Cablu fibra optica SOOC-DS-C-M4-2-R15

Cod: 552842

FESTO

adecvat pentru unitati cu fibre optice SOE4.



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Indicatie material	conform RoHS
Metode de masurare	Senzor reflex
diametru minim obiect	0,1 mm
Cablu din fibra optica - caracteristici speciale	Coaxial
Raza de actiune	75 mm
Temperatura mediului	-55 ... 70 °C
dimensiune cap	M4
Lungime cablu fibra optica	2 m
Raza minima de incovoiere	15 mm
Cuplu de strangere maxim	2 Nm
diametru exterior	1,25 mm
Materialul carcasei	Alama nichelata
Materialul fibrei optice	PE
Tip de protectie	IP66
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	1 - Rezistenta redusa la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-zona III