


Amplificator de presiune DPA-40-10-CRVZS2

Cod: 552928

FESTO

combinatie intre un multiplicator de presiune si un rezervor de aer
comprimat din inox



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Diametru piston	40 mm
Volum	2 l
pozitie instalare	Oricare
Structura constructiva	Multiplicator de presiune cu piston dublu cu rezervor de aer cu manometru cu supapa cu sens
Afisarea presiunii	cu manometru
Presiune de iesire 2	0,45 ... 1 MPa
presiune de iesire 2	4,5 ... 10 bar
Presiune de iesire 2	65,25 ... 145 psi
Presiune de operare Mpa	0,25 ... 0,8 MPa
presiune de operare	2,5 ... 8 bar
Presiune de operare	36,25 ... 116 psi
Domeniu reglare presiune Mpa	0,45 ... 1 MPa
Domeniu reglare presiune	4,5 ... 10 bar
Domeniu reglare presiune psi	65,25 ... 145 psi
presiune de intrare 1	2 ... 8 bar
Presiune alimentare 1 Mpa	0,2 ... 0,8 MPa
Presiune alimentare 1 psi	29 ... 116 psi
mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:3:4]
Indicatie pentru mediul de lucru si cel de pilotare	functionare cu lubrifiere imposibila
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Rezistenta moderata la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura de depozitare	5 ... 60 °C
Temperatura mediului	5 ... 60 °C
Greutate produs	4.400 g
tip fixare	cu pana de canal
Conexiune pneumatica 1	QS-10
Conexiune pneumatica 2	KD4
Conexiune pneumatica 3	Amortizor de zgomot
Indicatie material	conform RoHS
Materialul rezervorului de aer	otel inoxidabil aliaj inalt