

Set placa de racordare MS9-AGH

Cod: 552958

FESTO

Din seria MS, cu filet G



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
marime de fabricatie	9
serie	MS
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Rezistenta moderata la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medie	-10 ... 60 °C
Greutate produs	400 g
Conexiune pneumatica 1	G1 1/2
Conexiune pneumatica 2	G1 1/2
Indicatie material	conform RoHS
Materialul placii de conectare	Aluminiu turnat sub presiune
Materialul etansarilor	NBR
Materialul surubului tubular	Aluminiu turnat sub presiune