


Filtru activ de carbon MS9-LFX-3/4-U

Cod: 552996

FESTO

pahar din metal, directie de curgere de la stanga la dreapta.



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
marime de fabricatie	9
serie	MS
pozitie instalare	vertical +/- 5°
Structura constructiva	Filtru carbon activ
presiune de operare	0 ... 20 bar
Debit standard maxim pentru clasa de calitate a aerului	6.500 l/min
mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [1:4:2]
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Rezistenta moderata la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura de depozitare	-10 ... 60 °C
Clasa de puritate a aerului la iesire	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [1:4:1]
Temperatura medie	5 ... 30 °C
Continutul rezidual de ulei	0,003 mg/m ³
Temperatura mediului	-10 ... 60 °C
Greutate produs	2.000 g
tip fixare	montare in linie cu accesorii la alegere:
Conexiune pneumatica 1	G3/4
Conexiune pneumatica 2	G3/4
Materialul protectiei	PA
Materialul etansarilor	NBR
Materialul filtrului	Carbon activ
Materialul carcasei	Aluminiu turnat sub presiune
Materialul paharului	Aliaj de aluminiu forjat
Materialul ecranului	PA