


Filtru activ de carbon MS9-LFX-N3/4-U

Cod: 552998

FESTO

pahar din metal, directie de curgere de la stanga la dreapta.



Fisa tehnica

| Caracteristica | valoare |
|---|---|
| marime de fabricatie | 9 |
| serie | MS |
| pozitie instalare | vertical +/- 5° |
| Structura constructiva | Filtru carbon activ |
| presiune de operare | 0 ... 20 bar |
| Debit standard maxim pentru clasa de calitate a aerului | 6.500 l/min |
| mediu de operare | Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [1:4:2] |
| Clasa de rezistenta la coroziune KBK | 2 - Rezistenta moderata la coroziune |
| Conformitatea PWIS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura de depozitare | -10 ... 60 °C |
| Clasa de puritate a aerului la iesire | Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [1:4:1] |
| Temperatura medie | 5 ... 30 °C |
| Continutul rezidual de ulei | 0,003 mg/m ³ |
| Temperatura mediului | -10 ... 60 °C |
| Greutate produs | 2.000 g |
| tip fixare | montare in linie cu accesorii la alegere: |
| Conexiune pneumatica 1 | 3/4 NPT |
| Conexiune pneumatica 2 | 3/4 NPT |
| Materialul protectiei | PA |
| Materialul etansarilor | NBR |
| Materialul filtrului | Carbon activ |
| Materialul carcasei | Aluminiu turnat sub presiune |
| Materialul paharului | Aliaj de aluminiu forjat |
| Materialul ecranului | PA |