


Regleta de conectare MHJ9-P16

Cod: 553125

FESTO



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Marimea ramei	10 mm
Numarul maxim de pozitii de ventile	16 Posibile versiuni conform necesitatilor clientilor
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Rezistenta moderata la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B2-L
Greutate produs	428 g
tip fixare	cu suport
Conexiune pneumatica 1	G1/2
Conexiune pneumatica 2	M7
Indicatie material	conform RoHS
Materialul placii de baza	Aliaj de aluminiu, anodizat