

# Senzor de presiune SPAB-B2R-R18-2P-M8

Cod: 553147

FESTO

cu presiune relativa -1...1 bar.



## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Aprobare	RCM Mark c UL us - Recognized (OL)
Simbol CE (vezi declaratia de conformitate)	conform directivei europene EMV
Indicatie material	contine substante cu PWIS conform RoHS
Unitate de masurare	Presiune relativa
Metode de masurare	Senzor de presiune piezorezistiv cu afisaj
Gama de masurare presiune, valoare initiala	-1 bar
Gama de masurare presiune, valoare finala	1 bar
Gama suprasarcina	5 bar
mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Indicatie pentru mediul de lucru si cel de pilotare	functionare cu lubrifiere imposibila
Temperatura mediului	-10 ... 50 °C
Iesire de comutare	2xPNP
Functia de comutare	Liber programabil
Functie de element de comutare	comutabil
Precizia repetabilitatii la iesirea de comutare in ± %FS	0,1 %FS
Curentul maxim de iesire	100 mA
Display precizie FS	1 %FS
Rezistenta la scurt-circuit	Da
Domeniul tensiunilor de operare DC	12 ... 24 V
protectie contra inversarii polaritatii	Pentru toate conexiunile electrice
Conectare electrica	stecher design rotund conform EN 60947-5-2 M8x1 4 pini
tip fixare	la alegere: insurubabil cu accesorii
Conexiune pneumatica	Filet exterior R1/8 Filet interior M5
Greutate produs	45 g
Informatii referitoare la material pentru carcasa	Ranforsat ABS ranforsat PBT
Tip afisaj	LCD iluminat multicolor
Unitate (unitati) care pot fi afisate	bar inchH2O inchHg kPa kgf/cm <sup>2</sup> mmHg psi
Afisarea starii de comutare	LCD galben

Caracteristica	valoare
Optiuni de ajustare	Teach-In prin display si taste
Protectie impotriva miscarii	PIN-Code
Domeniu de stabilire a valorilor-prag	0 ... 100 %
Gama setare histerezis	0 ... 90 %
Tip de protectie	IP40
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Rezistenta moderata la coroziune