

Kit burduf DADB-V6-40-S476-500

Cod: 553309

FESTO

pentru cilindri standard conform ISO 15552



Fisa tehnica

| Caracteristica | valoare |
|--------------------------------------|---|
| diametru exterior | 46 mm |
| marime de fabricatie | 40 |
| Gama cursa | 476 ... 500 mm |
| Extensie tija | 131 mm |
| Model | rotund |
| pozitie instalare | Oricare |
| Structura constructiva | kit burduf cu exhaustare pe canal |
| Clasa de rezistenta la coroziune KBK | 3 - Rezistenta ridicata la coroziune |
| Conformitatea PWIS | VDMA24364-B2-L |
| Rezistenta chimica | praf span ulei Vaselina Benzina |
| Tip de protectie | IP54 |
| Temperatura mediului | -10 ... 80 °C |
| Greutate produs | 144 g |
| tip fixare | Prin impingere cu stift filetat |
| Conexiune pneumatica | G1/8 |
| Indicatie material | conform RoHS |
| Materialul pieselor de adaptare | ranforsat PA |
| Materialul etansarilor | NBR |
| Materialul burdufurilor | NBR |
| Materialul pinului filetat | otel inoxidabil aliaj inalt |