

Kit burduf DADB-S1-16-S10-50

Cod: 553399

FESTO

pentru cilindri standard conform ISO 6432



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
diametru exterior	22 mm
marime de fabricatie	16
Gama cursa	10 ... 50 mm
Extensie tija	23 mm
Model	rotund
pozitie instalare	Oricare
Structura constructiva	kit burduf cu exhaustare pe canal
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	3 - Rezistenta ridicata la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B2-L
Clasificarea RSBP conform CD-0033	F5a
Rezistenta chimica	praf span ulei Vaselina Benzina
Temperatura mediului	-10 ... 80 °C
Greutate produs	7 g
tip fixare	cu stift filetat cu filet interior
Conexiune pneumatica	M5
Indicatie material	conform RoHS
Materialul pieselor de adaptare	ranforsat PA
Materialul etansarilor	NBR
Materialul burdufurilor	NBR
Materialul pinului filetat	otel inoxidabil aliaj inalt