

Kit burduf DADB-S1-32-S251-300

Cod: 553449

FESTO

pentru cilindri standard conform ISO 6432



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
diametru exterior	38 mm
marime de fabricatie	32
Gama cursa	251 ... 300 mm
Extensie tija	97 mm
Model	rotund
pozitie instalare	Oricare
Structura constructiva	kit burduf cu exhaustare pe canal
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	3 - Rezistenta ridicata la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B2-L
Clasificarea RSBP conform CD-0033	F5a
Rezistenta chimica	praf span ulei Vaselina Benzina
Tip de protectie	IP54
Temperatura mediului	-10 ... 80 °C
Greutate produs	79 g
tip fixare	cu stift filetat cu filet interior
Conexiune pneumatica	G1/8
Indicatie material	conform RoHS
Materialul pieselor de adaptare	ranforsat PA
Materialul etansarilor	NBR
Materialul burdufurilor	NBR
Materialul pinului filetat	otel inoxidabil aliaj inalt