


# Senzor de proximitate SIEF-M30B-PS-S-L

Cod: 553549

FESTO

cu stecher, montare ecranata.



## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Model	rotund
Corespunde normelor	EN 60947-5-2
Aprobare	RCM Mark c UL us - Listed (OL)
Simbol CE (vezi declaratia de conformitate)	conform directivei europene EMV
Indicatie material	conform RoHS
distanța nominala de comutare	10 mm
Temperatura mediului	-30 ... 85 °C
Precizie de repetare	0,55 mm
lesire de comutare	PNP
Funcție de element de comutare	inchizator
Frecvența maximă de comutare DC	2.000 Hz
Curentul maxim de iesire	200 mA
Rezistența la scurt-circuit	pulsatil
Domeniul tensiunilor de operare DC	10 ... 30 V
protecție contra inversării polarității	Pentru toate conexiunile electrice
Conectare electrica	3 pini M12x1 stecher
Materialul carcasei conectorului	Alama cromat
marime de fabricatie	M30
tip instalare	coplanar
Greutate produs	100 g
Materialul carcasei	Alama cromat
Afisarea starii de comutare	LED galben
Tip de protectie	IP68
Rezistența la perturbari magnetice	camp magnetic continuu si alternativ
Rezistența la tensiune	0,8 kV
Clasa de rezistența la coroziune KBK	2 - Rezistența moderata la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B2-L
Grad de contaminare	3