

Tub material plastic PAN

Cod: 553610

FESTO

Atentie la cantitatea minima de comanda.



Fisa tehnica

Fisa date generala - valorile individuale depind de configuratia Dvs.

Caracteristica	valoare
diametru exterior	4 ... 16 mm
Diametru interior	2,5 ... 12 mm
Corespunde normelor	DIN 73378-PA12-PHL
Temperatura dependenta de presiunea de operare	-0,95 ... 35 bar
Aprobare	TÜV
Departament eliberare certificate	B 013277 0506 00
mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Ulei mineral
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura mediului	-60 ... 100 °C
Culoare	albastru maro galben verde natural rosu negru argint alb
Indicatie material	conform RoHS
Materialul furtunului	Poliamida 12 TPE-A