

Tub material plastic PAN-16X2-BL-100

Cod: 553899

FESTO

Tuburi cu diametru exterior standard, rezista la temperaturi si sarcini mecanice ridicate.



Fisa tehnica

| Caracteristica | valoare |
|---|--|
| diametru exterior | 16 mm |
| Raza de curbura relevanta pentru debit | 94 mm |
| Diametru interior | 12 mm |
| Raza minima de incovoiere | 67 mm |
| Proprietatile tuburilor | Suitable for energy chains |
| Presiune de functionare dependenta de temperatura | -0,095 ... 1,4 MPa |
| Temperatura dependenta de presiunea de operare | -0,95 ... 14 bar |
| Presiune de functionare dependenta de temperatura | -13,775 ... 203 psi |
| Aprobare | TÜV |
| Departament eliberare certificate | B 013277 0506 00 |
| mediu de operare | Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7::-] |
| Conformitatea PWIS | VDMA24364-B2-L |
| Temperatura mediului | -30 ... 80 °C |
| Greutate produs in functie de lungime | 0,092 kg/m |
| Conexiune pneumatica | pentru conector cu diametru exterior 16 mm |
| Culoare | albastru |
| Duritate Shore | D 55 +/-3 |
| Indicatie material | conform RoHS |
| Materialul furtunului | TPE-A |