

Tub material plastic PAN-8X1,25-BL

Cod: 553908

FESTO

Tuburi cu diametru exterior standard, rezista la temperaturi si sarcini mecanice ridicate.



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
diametru exterior	8 mm
Raza de curbura relevanta pentru debit	43 mm
Diametru interior	5,9 mm
Raza minima de incovoiere	22 mm
Proprietatile tuburilor	Suitable for energy chains
Presiune de functionare dependenta de temperatura	-0,095 ... 1,5 MPa
Temperatura dependenta de presiunea de operare	-0,95 ... 15 bar
Presiune de functionare dependenta de temperatura	-13,775 ... 217,5 psi
Aprobare	TÜV
Departament eliberare certificate	B 013277 0506 00
mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura mediului	-30 ... 80 °C
Greutate produs in functie de lungime	0,024 kg/m
Conexiune pneumatica	pentru conector cu diametru exterior 8 mm pentru stut cu diametrul interior de 6 mm cu piulita pentru stut cu diametru interior 6 mm
Culoare	albastru
Duritate Shore	D 55 +/-3
Indicatie material	conform RoHS
Materialul furtunului	TPE-A