


Cablu de conectare NEBC-S1G15-K-2.5-N-B-S1G9

Cod: 553949

FESTO



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
pozitie instalare	Oricare
Conectare electrica	Priza Sub-D 9 pini 15 pini
Interfata cablului	Stecher Sub-D 15 pin Stecher Sub-D 9 pin
Lungimea cablului	2,5 m
Caracteristica cablu	standard
Raza minima de incovoiere a cablului	78 mm
Diametrul cablului	5,2 mm
Tipul de cablu	LIYCY
Structura cablului	3x0,34 ecranat
Codul de culori pentru izolatia conductorilor	maro verde alb
Tip de protectie	IP40
Temperatura mediului	-30 ... 80 °C
Temperatura ambientala la montarea cablurilor mobile	-5 ... 70 °C
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	0 - Fara rezistenta la coroziune
Material cable sheath	PVC
Culoare invelis cablu	gri
Material housing	Plastic metalizat Metal
Material electrical contact	placat cu aur