


Interfata electrica CECX-S-2S1

Cod: 553978

FESTO



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	0 - Fara rezistenta la coroziune
Aprobare	c UL us - Listed (OL)
Indicatie material	contine substante cu PWIS conform RoHS
consum curent 5 V	0,4 W
Temperatura mediului	5 ... 55 °C
Temperatura de depozitare	-40 ... 70 °C
Umiditatea relativa a aerului	10 - 95 %
Tip de protectie	IP20
Clasa de protectie	III
Greutate produs	132 g
Test pentru insensibilitatea la vibratie	EN 60068-2-6 FC 5 - 9 Hz 3,5 mm 9 - 150 Hz 1g
Test pentru insensibilitatea la soc	EN 60068-2-27 EA 15 g, 11 ms (semi-sinus)
Indicatoare status	LED (status)
Interfata seriala, numar	2
Interfata seriala, tip	RS 232
Interfata seriala, tehnologie conectare	stecher Sub-D 9 pini
Interfata seriala, rata de transmisie	1200 ... 115200 Bit/s reglabil prin software
Interfata seriala, izolare electrica	nu