


Bloc distribuitor MS6N-FRM-FRZ

Cod: 554102

FESTO

adecvat pentru adaptor intre doua ventile de reglare presiune.



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
pozitie instalare	Oricare
Structura constructiva	Modul de ramificare
presiune de operare	0 ... 20 bar
Debit standard in directia principala de curgere 1->2	14.600 l/min
Debit standard la iesirea superioara	10.400 l/min
Debit standard la iesirea inferioara	9.850 l/min
Aprobare	c UL us - Recognized (OL)
mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Gaze inerte
Indicatie pentru mediul de lucru si cel de pilotare	functionare cu lubrifiere posibila (necesara pentru alte operatii)
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Rezistenta moderata la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura de depozitare	-10 ... 60 °C
Temperatura medie	-10 ... 60 °C
Temperatura mediului	-10 ... 60 °C
Greutate produs	163 g
Conexiune pneumatica 3	NPT1/2-14
Conexiune pneumatica 4	NPT1/2-14
Indicatie material	conform RoHS
Materialul carcasei	Aluminiu turnat sub presiune