

# Ventil cu actionare mecanica VMEM-SCZ-M52-E-G18



Cod: 555630

Produsul urmeaza a fi scos din fabricatie

FESTO

Acest produs este adecvat pentru operarea cu vacuum.

Modelul urmeaza a fi scos din fabricatie. Este disponibil pana in 2019. Vezi Support Portal pentru produse alternative.



## Fisa tehnica

| Caracteristica                                      | valoare  |
|---|--|
| functie ventil                                      | 5/2 monostabil   |
| tip de actionare                                    | meccanic   |
| Latime  | 20 mm  |
| Debit nominal                                       | 500 l/min  |
| presiune de operare                                 | -0,95 ... 10 bar   |
| Structura constructiva                              | Sertar cu piston   |
| Tip de revenire                                     | arc pneumatic  |
| Deschidere nominala                                 | 4 mm   |
| Instructiuni de utilizare                           | nu se utilizeaza ca opritor mecanic                                |
| Tip de comanda                                      | pilotat  |
| Alimentare cu aer a pilotului                       | extern   |
| Presiune de comanda                                 | 2,5 ... 10 bar   |
| Frecventa maxima de comutare                        | 3 Hz   |
| mediu de operare                                    | Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]                      |
| Indicatie pentru mediul de lucru si cel de pilotare | functionare cu lubrifiere posibila (necesara pentru alte operatii) |
| Clasa de rezistenta la corozieune KBK               | 2 - Rezistenta moderata la corozieune                              |
| Temperatura medie                                   | -10 ... 60 °C  |
| Temperatura mediului                                | -10 ... 60 °C  |
| forta de actionare                                  | 15,5 N   |
| Forta maxima pe actionare                           | 80 N   |
| Greutate produs                                     | 170 g  |
| tip fixare  | cu orificiu  |
| Conexiune pneumatica 1                              | G1/8   |
| Conexiune pneumatica 2                              | G1/8   |
| Conexiune pneumatica 3                              | G1/8   |
| Conexiune pneumatica 4                              | G1/8   |
| Conexiune pneumatica 5                              | G1/8   |
| Indicatie material                                  | conform RoHS   |
| Material cover                                      | PA   |
| Material seals                                      | NBR  |
| Material housing                                    | Aliaj de aluminiu forjat eloxat                                    |