


cablu motor NEBM-T1G6-T1G6-10

Cod: 556798

FESTO

pentru conectarea motorului si controlerului.



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Caracteristica cablu	potrivit pentru lant de remorcare
grad de contaminare	3
tip de protectie	in stare montata IP65
temperatura ambientala la montarea cablurilor mobile	-40 ... 90 °C
temperatura mediului	-50 ... 90 °C
raza min. de curbura a cablului	60 mm
structura cablului	ecranat 6 x 1 mm ²
diametrul cablului	8 mm
lungimea cablului	10 m
indicatie material	contine substante cu LABS conform RoHS
informatii referitoare la material pentru invelis de cablu	TPE-U(PUR)