


Surub de inchidere QSC-F-G3/8-I

Cod: 556859

FESTO

din metal, gama de temperatura pana la 150°C.



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
marime de fabricatie	standard
tip de etansare la fusul cu insurubare	inel de etansare
Operating pressure complete temperature range	-0,95 ... 16 bar
mediu de operare	Compressed air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Note on operating and pilot medium	Lubricated operation possible
clasa de rezistenta la coroziune KBK	3
Food safety	to manufacturer's declaration
temperatura mediului	0 ... 150 °C
aprobare	Germanischer Lloyd
cuplul maxim de pornire	25 Nm
greutate produs	15 g
indicatie material	conform RoHS
informatii referitoare la material pentru carcasa	alama cromat si nichelat
informatii referitoare la material pentru etansare filet	FPM
informatii referitoare la material pentru etansare furtun	FPM