

Ventil cu actiune mecanica VMEM-ST-M32C-M-G14



Cod: 556901

Produsul urmeaza a fi scos din fabricatie

FESTO

Acest produs este adecvat pentru operarea cu vacuum.

Modelul urmeaza a fi scos din fabricatie. Este disponibil pana in 2019. Vezi Support Portal pentru produse alternative.



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
functie ventil	3/2 inchis, monostabil
tip de actiune	mechic
Latime	25 mm
Debit nominal	1.000 l/min
presiune de operare	-0,95 ... 8 bar
Structura constructiva	scaun tip taler
Tip de revenire	arcuri mechice
Deschidere nominala	6 mm
Instructiuni de utilizare	nu se utilizeaza ca opritor mechic
Tip de comanda	direct
Frecventa maxima de comutare	3 Hz
mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7::-]
Indicatie pentru mediul de lucru si cel de pilotare	functionare cu lubrifiere posibila (necesara pentru alte operatii)
Clasa de rezistenta la corozione KBK	2 - Rezistenta moderata la corozione
Temperatura medie	-10 ... 60 °C
Temperatura mediului	-10 ... 60 °C
forta de actiune	80 N
Forta maxima pe actiune	280 N
Greutate produs	198 g
tip fixare	cu orificiu
Conexiune pneumatica 1	G1/4
Conexiune pneumatica 2	G1/4
Conexiune pneumatica 3	G1/4
Indicatie material	conform RoHS
Material seals	NBR
Material housing	Aliaj de aluminiu forjat eloxat