


Placa de racordare VABV-S6-1Q-N12

Cod: 556988

FESTO



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Latime	43 mm
Rezistenta la vibratii	Test operational la nivel de severitate 2 conform FN 942017-4 si EN 60068-2-6
Rezistenta la soc	Testare la soc cu nivel 2 in conformitate cu FN 942017-5 si EN 60068-2-27
Recomandare la dinamizarea fortata	Frecventa de comutare minim 1/luna
Simbol CE (vezi declaratia de conformitate)	conform directivei europene pentru echipamente cu tensiuni scazute
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	0 - Fara rezistenta la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Greutate produs	570 g
Conexiune pneumatica 1	1/2 NPT
Indicatie material	conform RoHS
Materialul placii	Aluminiu turnat sub presiune