


Regleta de conectare MHJ10-P16

Cod: 557608

FESTO



Fisa tehnica

| Caracteristica | valoare |
|---|--|
| Marimea ramei | 11 mm |
| protectie contra inversarii polaritatii | pentru tensiune de operare |
| Numarul maxim de pozitii de ventile | 16 Posibile versiuni conform necesitatilor clientilor |
| Aprobare | RCM Mark |
| Clasa de rezistenta la coroziune KBK | 2 - Rezistenta moderata la coroziune |
| Conformitatea PWIS | VDMA24364-B2-L |
| Greutate produs | 635 g |
| tip fixare | cu suport |
| Conexiune pneumatica 1 | G1/2 |
| Conexiune pneumatica 2 | M7 |
| Indicatie material | conform RoHS |
| Materialul placii de baza | Aliaj de aluminiu, anodizat |