


# Flansa motor EAMF-A-62A-80G

Cod: 558021

FESTO



## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
pozitie instalare	Oricare
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura de depozitare	-25 ... 60 °C
Umiditatea relativa a aerului	0 - 95 %
Temperatura mediului	-10 ... 60 °C
Greutate produs	332 g
Cod interfata, intrare motor	80G
Cod interfata carcasa cuplaj	62A
Indicatie material	conform RoHS