

Inel de centrare EAML-38-4-38

Cod: 558030

FESTO



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Diametru de prindere 1	38 mm
pozitie instalare	Oricare
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura de depozitare	-25 ... 60 °C
Umiditatea relativa a aerului	0 - 95 %
Temperatura mediului	-10 ... 60 °C
Greutate produs	4 g
Cod interfata actuator	K38
Cod interfata carcasa cuplaj	38A 38D
Indicatie material	conform RoHS