


Ax de actionare EAMB-18-9-8X16-10X12

Cod: 558035

FESTO

pentru adaptarea actionarilor cu ax tubular.



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Diametru de prindere 1	8 mm
Diametru de prindere 2	10 mm
marime de fabricatie	70
Lungime nominala	16 mm
pozitie instalare	Oricare
Numarul maxim de turatii	8.000 1/min
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura de depozitare	-25 ... 60 °C
Umiditatea relativa a aerului	0 - 95 %
Temperatura mediului	-25 ... 60 °C
Momentul de inertie a masei	0,838 kgmm ²
Moment de rotatie transferabil	12 Nm
Greutate produs	29 g
Indicatie material	conform RoHS