

Ax de actionare EAMB-34-6-25X26-23X27

Cod: 558037

FESTO

pentru adaptarea actionarilor cu ax tubular.



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Diametru de prindere 1	25 mm
Diametru de prindere 2	23 mm
marime de fabricatie	120
Lungime nominala	26 mm
pozitie instalare	Oricare
Numarul maxim de turatii	5.500 1/min
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura de depozitare	-25 ... 60 °C
Umiditatea relativa a aerului	0 - 95 %
Temperatura mediului	-25 ... 60 °C
Momentul de inertie a masei	18,2 kgmm ²
Moment de rotatie transferabil	100 Nm
Greutate produs	201 g
Indicatie material	conform RoHS