

Ax de actionare EAMB-44-7-35X30-32X32

Cod: 558038

FESTO

pentru adaptarea actionarilor cu ax tubular.



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Diametru de prindere 1	35 mm
Diametru de prindere 2	32 mm
marime de fabricatie	185
Lungime nominala	30 mm
pozitie instalare	Oricare
Numarul maxim de turatii	4.500 1/min
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura de depozitare	-25 ... 60 °C
Umiditatea relativa a aerului	0 - 95 %
Temperatura mediului	-25 ... 60 °C
Momentul de inertie a masei	75,3 kgmm ²
Moment de rotatie transferabil	200 Nm
Greutate produs	463 g
Indicatie material	conform RoHS