


Kit axial EAMM-A-S62-100A

Cod: 558167

☆ Gama de produse standard

pentru actionari electrice.

FESTO



Fisa tehnica

| Caracteristica | valoare |
|--------------------------------|---------------|
| pozitie instalare | oricare |
| temperatura de depozitare | -25 ... 60 °C |
| umiditatea relativa a aerului | 0 - 95 % |
| tip de protectie | IP40 |
| temperatura mediului | -10 ... 60 °C |
| moment de rotatie transferabil | 17 Nm |
| greutate produs | 2.050 g |
| Cod interfata actuator | S62 |
| Cod interfata motor In | 100A |
| indicatie material | conform RoHS |