


Kit axial EAMM-A-S62-140A

Cod: 558168

FESTO

pentru actionari electrice.



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
pozitie instalare	oricare
temperatura de depozitare	-25 ... 60 °C
umiditatea relativa a aerului	0 - 95 %
tip de protectie	IP40
temperatura mediului	-10 ... 60 °C
moment de rotatie transferabil	17 Nm
greutate produs	2.870 g
Cod interfata actuator	S62
Cod interfata motor In	140A
indicatie material	conform RoHS