

# Tub material plastic PUN-H-12X2-BL-200


Cod: 558261

★ Gama de produse standard

Aprobat pentru utilizare in industria alimentara

Acest produs nu este adecvat pentru fittingurile cu impingere CN si PK.

FESTO



## Fisa tehnica

| Caracteristica  | valoare   |
|---|---|
| diametru exterior                                       | 12 mm   |
| Raza de curbura relevanta pentru debit                  | 62 mm   |
| Diametru interior                                       | 8 mm  |
| Raza minima de incovoiere                               | 33 mm   |
| Instructiuni de utilizare                               | TPE-U Ether basiert   |
| Proprietatile tuburilor                                 | Suitable for energy chains  |
| Presiune de operare pentru gama completa de temperatura | -0,095 ... 0,6 MPa  |
| Presiune lucru pe domeniul complet de temperatura       | -0,95 ... 6 bar   |
| Presiune de operare pentru gama completa de temperatura | -13,775 ... 87 psi  |
| Presiune de functionare dependenta de temperatura       | -0,095 ... 1 MPa  |
| Temperatura dependenta de presiunea de operare          | -0,95 ... 10 bar  |
| Presiune de functionare dependenta de temperatura       | -13,775 ... 145 psi   |
| Indicatii privind presiunea de operare                  | Apa: presiune de operare in functie de temperatura, vezi diagrama, max. 0,3 MPa la 0 - 60 °C  |
| Aprobare  | TÜV   |
| Departament eliberare certificate                       | B 013277 0506 00  |
| mediu de operare  | Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]<br>Apa (lichid, fara gheata)  |
| Material testat la foc                                  | UL94 HB   |
| Conformitatea PWIS                                      | VDMA24364-B2-L  |
| Clasificarea RSBP conform CD-0033                       | F1a   |
| clasa de curatenie a incaperii                          | Acest produs este un obiect static, generarea activa de particule nu este posibila atunci cand este utilizat in mod corespunzator. Curatati produsul inainte de a-l utiliza intr-un mediu de camera curata si asigurati instalarea corecta. |
| Food-safe   | Vedeti informatiile suplimentare despre material  |
| Temperatura mediului                                    | -35 ... 60 °C   |
| Greutate produs in functie de lungime                   | 0,0729 kg/m   |
| Conexiune pneumatica                                    | pentru conector cu diametru exterior 12 mm  |
| Culoare   | albastru  |
| Duritate Shore  | D 52 +/-3   |
| Indicatie material                                      | conform RoHS  |
| Materialul furtunului                                   | TPE-U(PU)   |