


# Racord rapid T cu filet NPQM-T-G18-Q4-P10

Cod: 558736

FESTO



## Fisa tehnica

| Caracteristica  | valoare                                       |
|---|---|
| marime de fabricatie                                    | standard                                      |
| Deschidere nominala                                     | 3 mm  |
| Tip de etansare la fusul cu insurubare                  | Inel de etansare                              |
| Model   | in forma de T                                 |
| Marimea legaturii                                       | 10  |
| Structura constructiva                                  | Principiu Push-Pull                           |
| Presiune de operare pentru gama completa de temperatura | -0,095 ... 1,6 MPa                            |
| Presiune lucru pe domeniul complet de temperatura       | -0,95 ... 16 bar                              |
| Presiune de operare pentru gama completa de temperatura | -13,775 ... 232 psi                           |
| mediu de operare  | Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Indicatie pentru mediul de lucru si cel de pilotare     | functionare cu lubrifiere posibila            |
| Clasa de rezistenta la coroziune KBK                    | 1 - Rezistenta redusa la coroziune            |
| Conformitatea PWIS                                      | VDMA24364-B1/B2-L                             |
| Temperatura mediului                                    | -20 ... 70 °C                                 |
| Cuplul nominal de strangere                             | 6 Nm  |
| Toleranta la momentul nominal de strangere              | ± 20 %  |
| Greutate produs   | 20,2 g  |
| tip fixare  | Hexagon exterior SW13                         |
| Conexiune pneumatica 1                                  | Filet exterior G1/8                           |
| Conexiune pneumatica 2                                  | pentru furtun cu diametrul exterior de 4 mm   |
| Indicatie material                                      | conform RoHS                                  |
| Materialul carcasei                                     | Alama nichelata                               |
| Materialul etanșării furtunului                         | NBR   |